



interseroh holt leere PU-Schaumdosen bei Ihnen ab. Einfach. Schnell. Kostenlos.

Sie sammeln gebrauchte, leere PU-Schaumdosen ganz unkompliziert in den Original Verkaufskartons. Sie können den Karton wahlweise mit 12 Dosen à 750 ml oder 16 Dosen à 500 ml befüllen. Wenn der Karton voll ist, faxen Sie einfach die dem Originalverkaufskarton beiliegende Abholkarte an INTERSEROH. Die Abholung erfolgt innerhalb von sieben Arbeitstagen nach dem Eingang Ihres Faxes. Die für die Abholung erforderlichen Begleitpapiere werden Ihnen umgehend zugesandt. Bitte legen Sie diese Papiere zur Rücksendung ausgefüllt den Kartons bei.