

265120 | Datenblatt

Verteilerschrank „Pro“


Unterputz

Produktbeschreibung

Verteilerschrank zur Unterputzmontage im Rohbau aus verzinktem Stahlblech, alle sichtbaren Teile ähnlich RAL 9016 (Verkehrsweiß), höhenverstellbar 700-850mm, einstellbare Tiefe 115-165mm, in 5 verschiedenen Größen (Breiten) lieferbar, Rückwand mit vormontierter Hutschiene zur Aufnahme der Regelklemmleiste und Einhängeschienen zur Befestigung des Systemverteilers, die Primäranschlüsse können von unten und hinten sowie durch die seitlich vorgestanzten Öffnungen geführt werden, abnehmbare Tür mit Münzschloss, abnehmbare Umlenkschiene und höhenverstellbare Estrichblende (+35mm). Mindestaufbauhöhe 5mm.


Für alle EMPUR®-Systemverteiler einsetzbar, beim Regelverteiler wird eine Schranktiefe von 130 mm erforderlich (NT=140mm).

Befestigungsmaterial zum Fixieren des Schrankes ist nicht im Lieferumfang enthalten!



Typenübersicht

Artikel-nummer	Kürzel Schrank-größe	B Schrank-/ Türbreite	H Schrank-höhe	T Schrank-tiefe	NB Nischen-breite	NH Nischen-höhe	NT Nischen-tiefe
265120	Gr. 1	520 / ~574	700-850	115-165	ca. 540	ca. 710-860	ca. 125-175
265220	Gr. 2	720 / ~774	700-850	115-165	ca. 740	ca. 710-860	ca. 125-175
265320	Gr. 3	920 / ~974	700-850	115-165	ca. 940	ca. 710-860	ca. 125-175
265420	Gr. 4	1120 / ~1174	700-850	115-165	ca. 1140	ca. 710-860	ca. 125-175
265520	Gr. 5	1320 / ~1374	700-850	115-165	ca. 1340	ca. 710-860	ca. 125-175



Zubehör

• Winkelspange 90° offen , zum Umlenken der Rohre im Verteiler- und Deckenbereich		
für Rohre bis max. Ø 14 mm	Btl 10 Stck	901014
für Rohre bis max. Ø 17 mm	Btl 10 Stck	901418
für Rohre bis max. Ø 20 mm	Btl 10 Stck	902020

Hinweise



Hinweis!

Wir empfehlen **Winkelspangen** (auch Umlenkbogen oder Führungsbogen genannt) **zu verwenden!**
Sie schützen das Rohr vor dem Abknicken und vor Beschädigungen durch vorhandene Schnittkanten am Verteilerschrank.



Achtung!

Schrank immer trocken lagern und nur in vollständig getrocknete Wände einbauen.

Oberflächenempfindliche Bauteile (Rahmen, Tür und Blende) sind während der Bauphase **unbedingt vor Beschädigungen zu schützen**, ggf. mitgelieferte Kartonage/Verpackung benutzen.

Reinigung

Die Reinigung muss mit Wasser und einer neutralen Seife durchgeführt werden. Wir empfehlen die Reinigung mit einem weichen Tuch, sorgsames Abspülen sowie Trocknen der Oberfläche. Verwenden sie keine aggressiven Produkte (z.B. Lösungsmittel wie Aceton, Toluol, Ethylacetat, Trichloräthylen).

Hinweis: Substanzen wie Nagellack, Lippenstift, Lack, Tinte oder Teer können in die Oberfläche der Beschichtung eindringen und permanente Fleckenbildung verursachen.



Vorsicht! Schnittgefahr!

Der Schrank kann an Ecken, Schrauben, Bohrungen und insbesondere Schnittkanten scharfkantig sein!

Um Verletzungen zu vermeiden empfehlen wir, bei der Montage geeignete Schutzhandschuhe zu tragen.

Version 1

Stand: 26.03.2026

Die technischen Angaben dieses Datenblattes entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherungen im Rechtssinne dar. Der Erfahrungsstand entwickelt sich ständig weiter. Es ist jeweils die neueste Auflage dieses Datenblattes zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalles nicht berücksichtigen. Hier muss dann eine Eignung für den konkreten Anwendungszweck überprüft werden. Eine Lieferung unserer Produkte erfolgt ausschließlich auf Grundlage unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.



Bitte lesen Sie das Datenblatt sorgfältig durch und prüfen Sie die baulichen Gegebenheiten.